

HOLEX®
Narzynki 6g, M: M20

Dane zamówienia

Numer katalogowy	140320 M20
GTIN	4045197083340
Klasa artykułu	12K

Opis
Wykonanie:

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4.**

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2,5 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 18 mm

Opis techniczny

skok	2,5 mm
wysokość	18 mm
Ø zewnętrzna	45 mm

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	20
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe