

**Narzynki 6g, M: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140300 M12
GTIN	4045197083166
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,75 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 14 mm

**Opis techniczny**

wysokość	14 mm
skok	1,75 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M12

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki

## Akcesoria

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-20	145112 M3-20
Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-12	145112 M3-12
Zestawy narzędzi do gwintowania z gwintownikami nacinakami do gwintów metrycznych M3-12	145312 M3-12
Zestaw narzynek HSS do gwintów metrycznych M3-12	142700 M3-12