

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M1,2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130150 M1,2
GTIN	4045197065223
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak**.
wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza: HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 1 4H

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 25 mm

Ø chwytu D_s : 2,5 mm

Chwyt kwadratowy \square : 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,95 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,25 mm
Ø otworu rdzenia	0,95 mm
Ø gwintu	1,2 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D_s	2,5 mm
długość całkowita L	25 mm

Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Materiał ostrza	HSS
głębokość gwintu	2,4 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		

Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadaje się warunkowo
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo