



Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, Typ: GSR1235HX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękki uchwyt.**

Doskonały stosunek możliwości do masy: moment obrotowy dokręcania 20 Nm przy małej masie i małej długości główki wynoszącej jedynie 163 mm.

Duża trwałość dzięki **bezszytkowemu silnikowi EC.**

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy 12 V / 3,0 Ah, ładowarka, L-BOXX, klips na pasek, uchwyt do bitów, wkładka 1/2 L-BOXX do urządzenia i ładowarki, wkładka 1/2 L-BOXX do akcesoriów.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	19 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
długość	126 mm
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Napięcie akumulatorów	12 V
pojemność akumulatora	3 Ah
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta	GSR 12V-35 HX
wysokość	160 mm
zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	0 - 10 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1750 min ⁻¹
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 400 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
typowe zastosowanie	Strong
uchwyty narzędziowe	Gniazdo 6-kątne 1/4 cala
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 Nm
masa	0,8 kg
maks. wibracje wg EN	< 1,9 m/s ²
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	15 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	12V
USP2	Silnik bezszczotkowy, w L-Boxx

AksesoriaAkumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12
V

073855 B12

Ładowarki akumulatorów Typ GAL1240

073866 GAL1240