

HOLEX®**Narzynki 6g, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140320 M5
GTIN	4045197083272
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,8 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

wysokość	7 mm
skok	0,8 mm
Ø zewnętrzna	20 mm

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	5
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe