

**Narzynki 6g, M: M18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140300 M18
GTIN	4045197083197
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2,5 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 18 mm

**Opis techniczny**

skok	2,5 mm
wysokość	18 mm
Ø zewnętrzna	45 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M18
Rodzaj gwintu	M

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

---

## Akcesoria

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-20	145112 M3-20
---	--------------