

**HOLEX®****Narzynki 6g, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140320 M30
GTIN	4045197530233
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3,5 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 25 mm

**Opis techniczny**

wysokość	25 mm
skok	3,5 mm
Ø zewnętrzna	65 mm

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	30
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe