

HOLEX®
Narzynki 6g, M: M8

Dane zamówienia

Numer katalogowy	140320 M8
GTIN	4045197083296
Klasa artykułu	12K

Opis
Wykonanie:

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4.**

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,25 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

Opis techniczny

wysokość	9 mm
skok	1,25 mm
Ø zewnętrzna	25 mm

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	8
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe