

**Garant****Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie, bez powłoki, M: M3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130170 M3,5
GTIN	4045197065766
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,6 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,9 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	2,9 mm
skok gwintu	0,6 mm
Ø gwintu	3,5 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwyt kwadratowy □	3 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
głębokość gwintu	7 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik