

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140620 M2,5
GTIN	4045197083616
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Obwód zamknięty z nacięciem;

ścięcie 1 3/4 zwoju.

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

kierunek skrawania: lewe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,45 mm

Ø zewnętrzna: 16 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

skok	0,45 mm
wielkość gwintu M	2,5

wysokość	5 mm
Ø zewnętrzna	16 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe