

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130150 M8
GTIN	4045197065384
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza: HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,8 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,25 mm
Ø otworu rdzenia	6,8 mm
Ø gwintu	8 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D _s	6 mm

długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza	HSS
głębokość gwintu	16 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	A
Kształł nakroju	D
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		

Stal < 750 N/mm ²	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadaje się warunkowo
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo