

**Garant****Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie, bez powłoki, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130170 M10
GTIN	4045197065810
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	10 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
skok gwintu	1,5 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
głębokość gwintu	20 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M10
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik