



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133375 5/8-11
GTIN	4062406374280
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	12 mm
Rodzaj gwintu	UNC
skok gwintu	1,58 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza ;	HSS E

Ø otworu rdzenia	13,5 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
wielkość gwintu	5/8-11 UNC
głębokość gwintu	47,64 mm
Ø gwintu	15,88 mm
liczba zwojów na cal	11
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik