



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 6-32



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133375 6-32
GTIN	4062406374204
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,51 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,85 mm

### Opis techniczny

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	UNC
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	56 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	2,85 mm
wielkość gwintu	6-32 UNC
skok gwintu	0,794 mm
głębokość gwintu	10,53 mm
Ø gwintu	3,51 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
liczba zwojów na cal	32
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik