

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133375 8-32
GTIN	4062406374211
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,16 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
długość całkowita L	63 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
wielkość gwintu	8-32 UNC
liczba rowków wiórowych	3

liczba zwojów na cal	32
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
skok gwintu	0,794 mm
Ø gwintu	4,16 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	12,48 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik