



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 1/2-20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133425 1/2-20
GTIN	4062406374358
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.

**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 11,5 mm

### Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	7 mm
skok gwintu	1,95 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
Ø gwintu	12,7 mm

długość całkowita L	100 mm
wielkość gwintu	1/2-20 UNF
liczba zwojów na cal	20
Rodzaj gwintu	UNF
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	38,1 mm
norma	DIN 374
Ø otworu rdzenia	11,5 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik