



## Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 7/8-14



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	138050 7/8-14
GTIN	4062406374983
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,4 mm

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	125 mm
skok gwintu	1,814 mm
Ø otworu rdzenia	20,4 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
wielkość gwintu	7/8-14 UNF

Ø gwintu	22,23 mm
głębokość gwintu	55,58 mm
Rodzaj gwintu	UNF
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 374
liczba zwojów na cal	14
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik