

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 8X0,75
GTIN	4062406373986
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7,2 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	80 mm
norma	DIN 374
głębokość gwintu	24 mm
wielkość gwintu	M8×0,75
Ø gwintu	8 mm
Ø otworu rdzenia	7,2 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

skok gwintu	0,75 mm
Rodzaj gwintu	MF
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik