

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 1/2-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133375 1/2-13
GTIN	4062406374273
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 13

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwył kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,8 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	10,8 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
głębokość gwintu	38,1 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm

skok gwintu	1,95 mm
liczba zwojów na cal	13
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø gwintu	12,7 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	1/2-13 UNC
norma	DIN 376
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik