



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133375 3/8-16
GTIN	4062406374266
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8 mm

### Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
głębokość gwintu	28,59 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
Chwyt kwadratowy □	8 mm
skok gwintu	1,587 mm

Ø gwintu	9,53 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	3/8-16 UNC
Rodzaj gwintu	UNC
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	8 mm
liczba zwojów na cal	16
liczba rowków wiórowych	3
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik