



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 4-40



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133375 4-40
GTIN	4062406374198
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,84 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,35 mm

### Opis techniczny

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	40
długość całkowita L	56 mm
liczba rowków wiórowych	2
Rodzaj gwintu	UNC

głębokość gwintu	8,52 mm
wielkość gwintu	4-40 UNC
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	2,84 mm
Ø otworu rdzenia	2,35 mm
skok gwintu	0,635 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawy
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik