

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 6X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 6X0,75
GTIN	4062406374556
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 5,2 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	4,5 mm
wielkość gwintu	M6×0,75
głębokość gwintu	15 mm
Ø otworu rdzenia	5,2 mm
skok gwintu	0,75 mm
norma	DIN 374
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm

Rodzaj gwintu	MF
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø gwintu	6 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	80 mm
Materiał ostrza 	HSS E
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik