

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 8X0,75
GTIN	4062406374570
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7,2 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	20 mm
Ø otworu rdzenia	7,2 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,75 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	80 mm
Ø gwintu	8 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
norma	DIN 374
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
wielkość gwintu	M8×0,75
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik