



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	137910 5/8-11
GTIN	4062406374877
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	12 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	15,88 mm
wielkość gwintu	5/8-11 UNC
norma	DIN 376

Ø otworu rdzenia	13,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	110 mm
skok gwintu	2,309 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
liczba zwojów na cal	11
głębokość gwintu	39,7 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik