

Garant**Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie, bez powłoki, M: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130170 M14
GTIN	4045197065834
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	12 mm
skok gwintu	2 mm
Ø gwintu	14 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D _s	11 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	28 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M14
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik