


Garant**Płytko do toczenia poprzecznego ostrze proste, HB9140, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275024 3
GTIN	4062406378400
Klasa artykułu	21H

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
ciągle	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		