

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego ostrze proste, HU9310, Szerokość skrawania W: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275027 4
GTIN	4062406378523
Klasa artykułu	21H

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,12 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Szerokość skrawania W	4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU9310

liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	380 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	360 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		