

**Garant****Płytko do toczenia poprzecznego ostrze proste, HU9310, Szerokość skrawania W: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275027 6
GTIN	4062406378561
Klasa artykułu	21H

**Opis****Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

**Opis techniczny**

powłoka	bez powłoki
Szerokość skrawania W	6 mm
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU9310

liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	380 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	360 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		