

Garant**Uchwyty płyt skrawających wypukłe Heavy-Duty-Plus do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 144/200mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 274079 144/200 |
| GTIN | 4062406376802 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Do płyt skrawających nr 275021 – 275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274006.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

$D_1 = \varnothing$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \varnothing$ maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$ | 120 mm |
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1 | 144 mm |
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2 | 200 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Klucz systemowy | tak |
| Szerokość skrawania W | 8 mm |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |

