

**Garant****Płytko do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste, HB9140, Szerokość skrawania W: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275042 4
GTIN	4062406378714
Klasa artykułu	21H

**Opis****Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	4 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągłe	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		