

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste, HB9035, Szerokość skrawania W: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275048 6
GTIN	4062406378837
Klasa artykułu	21H

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

Opis techniczny

powłoka	bez powłoki
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,17 mm/obr,
Szerokość skrawania W	6 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9035

liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	380 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	360 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	280 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		