

**Garant****Płytko do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste, HB9140, Szerokość skrawania W: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275045 6
GTIN	4062406378783
Klasa artykułu	21H

**Opis****Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/obr,
Szerokość skrawania W	6 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	40 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	M
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		