

**Garant****Okrawacze z VHM Diabolo, spiralne 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6M mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	208167 6M
GTIN	4062406380410
Klasa artykułu	11X

## Opis

### Wykonanie:

**Doskonała jakość powierzchni** dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**.

Okrawacze opracowane specjalnie do **obróbki twardych materiałów**. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.

tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych**. Bardzo długie okrawacze dla doskonałych rezultatów okrawania w przypadku wyjątkowo trudno dostępnych konturów.

### Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

mniejsza Ø D<sub>3</sub>: 3 mm

większa Ø D<sub>2</sub>: 6 mm

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 2,9 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Liczba zębów Z	6
Frezowanie fazek	30 stopni

chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw $f_z$ w stali < 60 HRC	0,02 mm
mniejsza $\varnothing D_3$	3 mm
wymiar S	2,9 mm
Seria	Diabolo
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	6 mm
większa $\varnothing D_2$	6 mm
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
długość całkowita L	100 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe