

**Garant****Okrawacze z VHM Diabolo, spiralne 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208167 8
GTIN	4062406380427
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:****Doskonała jakość powierzchni** dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**.Okrawacze opracowane specjalnie do **obróbki twardych materiałów**. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.****Zastosowanie:**Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 7,9 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mmposuw f<sub>z</sub> w stali < 60 HRC: 0,04 mm**Opis techniczny**

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	8 mm
posuw f <sub>z</sub> w stali < 60 HRC	0,04 mm
Liczba zębów Z	6
chwyt	DIN 6535 HA z h6
długość całkowita L	63 mm

Kąt sfazowania naroży	60 stopni
wymiar S	7,9 mm
Seria	Diabolo
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe