

**Klucze nasadowe trójkątne, do śrub: M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	623503 M4
GTIN	4062406380519
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Z precyzyjnie obrobionej, ocynkowanej rury stalowej z przetyczką.

Zastosowanie:

Do śrub o łbach trójkątnych wg DIN 22424 oraz do nakrętek trójkątnych wg DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

długość chwytu: 90 mm

wysokość główki (wymiar wewn.) F: 6,8 mm

Ø chwytu: 10 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	10 mm
do śrub	M4
wysokość główki (wymiar wewn.) F	6,8 mm
długość chwytu	90 mm
norma	DIN 22417 A

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 3-kątny
materiał	Rura stalowa
powierzchnia	ocynkowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe