



Klucze nasadowe trójkątne, do śrub: M6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	623503 M6
GTIN	4062406380533
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnie obrobionej, ocynkowanej rury stalowej z przetyczką.

Zastosowanie:

Do śrub o łbach trójkątnych wg DIN 22424 oraz do nakrętek trójkątnych wg DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

długość chwytu: 112 mm

wysokość główki (wymiar wewn.) F: 10,05 mm

Ø chwytu: 12,5 mm

Opis techniczny

wysokość główki (wymiar wewn.) F	10,05 mm
długość chwytu	112 mm
Ø chwytu	12,5 mm
do śrub	M6
norma	DIN 22417 A

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 3-kątny
materiał	Rura stalowa
powierzchnia	ocynkowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe