

**CCGT 030102, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Klasa artykułu	25E

Opis

CCGT 030102 PR1725 Gatunek: PR1725

Łamacz wiórów: MP-CF

głębokość skrawania a_p : 0,03 - 0,2 mm

posuw f : 0,02 - 0,1 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 180 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 100 - 150 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Gatunek	PR1725
posuw f	0,02 - 0,1 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030102
Łamacz wiórów	MP-CF
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	100 - 150 m/min
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia