


Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AF
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T302

tolerancja	MF
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
głębokość skrawania a _p	0,05 - 0,5 mm
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v _c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Gatunek	HU7315-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia