


Garant**CC.T 120404, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HU7315-1
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	G
Warunki skrawania	ciągły

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	bez powłoki
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	AF
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 120404
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia