

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,6 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm

Gatunek	HU7315-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
tolerancja	G
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AF
powłoka	bez powłoki
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia