

Garant**Narzynki 6 - kątnie, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140920 M10
GTIN	4045197083890
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Zewnętrzny sześciokąt odpowiadający znormalizowanym wymiarom kluczy. **Bez ścięcia w nakroju. Nakrój 1 3/4 zwoju.**

wskazówka:

Do wygładzania uszkodzonych gwintów lub gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

rozwartość klucza: 27 mm

wysokość: 11 mm

Opis techniczny

wysokość	11 mm
skok	1,5 mm
rozwartość klucza	27 mm
wielkość gwintu	M10
Rodzaj gwintu	M

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 382
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		