

**Narzynki HSS, M× skok gw.: 8X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 8X0,5
GTIN	4045197083999
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 1 3/4 zwoju.

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,5 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	8
wysokość	9 mm
skok	0,5 mm

Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568