

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135450 M30
GTIN	4045197076939
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**wielk. M2,6 ze starą geometrią ostrza DIN. **HSS****Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
Ø gwintu	30 mm
skok gwintu	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	22 mm
długość całkowita L	180 mm
Chwyt kwadratowy □	18 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza	HSS
głębokość gwintu	60 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M30
powłoka	waporyzowane

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	6 m/min	M
CuZn	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		