

**HOLEX®****Narzynki HSS-E, M× skok gw.: 6X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

**nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,75 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

**Opis techniczny**

skok	0,75 mm
wielkość gwintu M	6

wysokość	7 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568