

**HOLEX®****Narzynki HSS, M× skok gw.: 8X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

**Opis techniczny**

skok	1 mm
wysokość	9 mm
wielkość gwintu M	8

Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568