


**Narzynki 6 - kątnie, M: M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140920 M4
GTIN	4045197083852
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Zewnętrzny sześciokąt odpowiadający znormalizowanym wymiarom kluczy. **Bez ściecia w nakroju. Nakrój 1 3/4 zwoju.**

wskazówka:

Do wygładzania uszkodzonych gwintów lub gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 382

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,7 mm

rozwartość klucza: 18 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	4
rozwartość klucza	18 mm

skok	0,7 mm
wysokość	5 mm
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Klasa tolerancji	DIN 13 6g