



Narzynki HSS-E, M× skok gw.: 8X0,75



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 8X0,75
GTIN	4045197301789
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,75 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

Opis techniczny

skok	0,75 mm
wielkość gwintu M	8

wysokość	9 mm
Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568