

Garant**Gwintowniki ręczne, pojedyncze wykańczaki, bez powłoki, M: M27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130180 M27
GTIN	4045197066084
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza
 : HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24 mm

Opis techniczny

skok gwintu	3 mm
Ø gwintu	27 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	24 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	54 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M27
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik