

Garant**Narzynki 6 - kątnie, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140920 M6
GTIN	4045197083876
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Zewnętrzny sześciokąt odpowiadający znormalizowanym wymiarom kluczy. **Bez ścięcia w nakroju. Nakrój 1 3/4 zwoju.**

wskazówka:

Do wygładzania uszkodzonych gwintów lub gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Opis techniczny

skok	1 mm
rozwartość klucza	18 mm
wysokość	7 mm
wielkość gwintu	M6
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
Norma	DIN 382

Karta danych

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		