

Garant**Gwintowniki ręczne, pojedyncze wykańczaki, bez powłoki, M: M10****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130180 M10 |
| GTIN | 4045197066015 |
| Klasa artykułu | 11G |

Opis**Wykonanie:**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø gwintu | 10 mm |
| Ø otworu rdzenia | 8,5 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| skok gwintu | 1,5 mm |
| norma | DIN 352 |
| Ø chwytu D _s | 7 mm |
| długość całkowita L | 63 mm |
| Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Klasa tolerancji | ISO 2 6H |
| Materiał ostrza | HSS |
| głębokość gwintu | 20 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| wielkość gwintu | M10 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | C |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |